

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ (Art. No.: 4817-015)



LED Típus: **LED+SMD**



Fényerő: **350 lumen**



Kapacitás:
7 óra
(magas fényerővel)



Áramforrás:
3.7V 1800mAh,
Lítium-lon



Töltőkábel:
DC 5V
USB-C típus



Töltési idő: **3.5 óra**





Burkolat:
ABS + PC műanyag



Vízállóság: **IPX4**

Méret:
52 x 71 x 65 mm



TÖLTÉS A készülék töltéséhez vegye le a lámpa alján található USB-C port gumi fedelét. Csatlakoztassa a mellékelt USB-C kábelt egy USB fali töltőhöz, egy számítógép USB portjához vagy egy Power Bank állomáshoz. A kábel másik végét csatlakoztassa a fejlámpa USB-C portjához. Az aktív töltési folyamatot a töltésszelző világítása jelzi. A töltési folyamat befejezése után a jelzőfény folyamatosan világít. A töltőkábel leválasztása után takarja le a portot a gumi fedéllel a védelem érdekében.

1

CENTRA
magas kapacitás
(260 lumen / 8 óra)

3

SMD
Szórt fehér fény
(300 lumen / 7.5 óra)

5

SMD
Szórt sárga fény
(150 lumen / 10 óra)

2

CENTRA
alacsony kapacitás
(120 lumen / 12 óra)

4

SMD
Szórt sárga fény
(350 lumen / 7 óra)

6

RED
villanó vörös fény

FIGYELEM!

- Kerülje a közvetlen szembe világítást, mivel az szemkárosodást okozhat.
- A fejlámpa hosszú távú használat esetén jelentős mennyiségű hőt halmozhat fel, ami a test felmelegedését okozhatja.
- A tűz elkerülése érdekében tilos a fejlámpát könnyen gyúlékony anyagok közelében használni.
- Ne használjon a műszaki adatokban megadottól eltérő elemeket.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

KARBANTARTÁSI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az elektronikus berendezések hulladékaíróról szóló törvény rendelkezései értelmében tilos az áthúzott kuka szimbólumával jelölt hulladékberendezéseket más hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó, aki meg szeretne szabadulni az elektronikus és elektromos berendezésektől, köteles azokat az erre kijelölt hulladékgyűjtő ponton leadni. A berendezés nem tartalmaz olyan veszélyes alkatrészeket, amelyek különösen negatív hatással lennének a környezetre és az emberi egészségre.